

サンキンパレット

ニューマルチタイプ

スチール製

三価クロム
電気亜鉛メッキ


最大段積数

4

オプション品は P.15 をご覧ください

前後扉が下まで全開

軽量ながら強度は抜群。組立て・折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとれません。段積みができ、空間を有効に利用できます。フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。

前後全開
タイプ

▲扉は前後開きです。
どちら側からも取り出しできます。



脚は、段積み用ポケットに入るので安定します。



未使用時はフォークリフトで安定した多段積みができます。

型 式	荷重 (kg)	呼称寸法 (mm)			脚高	扉	線径 (mm)	金網ピッチ (mm)	自重 (kg)	段積 数	フォーククリアランス (mm)		外寸法 (mm)			内寸法 (mm)			定 価
		L	W	H							L	W	L	W	H	L	W	H	
CMS-3	1000	800	1000	850	100	前後 全開	6	50×100	約46	4	565	878	860	1038	857	770	950	700	オープン
CM-3	1500	800	1000	850	100	前後 全開	6	50× 50	約53	4	565	878	860	1038	857	770	950	700	オープン
CMS-4	1000	1000	1200	900	100	前後 全開	6	50×100	約60	4	670	1078	1060	1238	907	970	1150	750	オープン
CML-4	1250	1000	1200	900	100	前後 全開	6	50× 50	約69	4	670	1078	1060	1238	907	970	1150	750	オープン

※仕様は予告なしに変更することがあります。 ※上記サイズ以外の特殊サイズも承ります。(最少製作数量は、設定させていただきます)
※自重及び寸法はおおよその数値となっており、実測と異なる場合がございます。

組み立て方法



折りたたみ時



サイド面を開きます

前後の扉面をおこしてハンドルを
それぞれ差し込みます

組み立て完了



使用上のご注意

※キャスターは付属していません。 ※段積み時、下段のパレットの扉は開閉しないでください。
※吊り上げの使用はしないでください。